

Thema: Verstellvarianten




CenterFIX-Zentriersysteme sind, in Bezug auf die Betätigung, in der Standardausführung in zwei unterschiedlichen Varianten lieferbar.

Bild links:

Bedienung bündig abschließend mit dem CenterFIX-Gehäuse. Die Verstellung erfolgt dann durch das einsteckbare Bedienwerkzeug

Bilder rechts:

Bedienung ragt aus dem CenterFIX Gehäuse heraus und kann mit dem durch zwei Stifte eingreifenden Bedienhebel oder evtl. einfach von Hand verstellt werden.



Bei der Variante mit bündig abschließender Bedienung, kann auch die Klemmschraube, gegen eine bündig, mit dem Gehäuse abschließende Variante, ausgetauscht werden. (siehe Bild rechts)

Somit stehen keinerlei Bedienelemente aus dem Gehäuse heraus. Bei Bedarf kann das System auch so konfiguriert werden, dass die auf dem System adaptierten Zentrierhilfen (Backen / Segmente etc.) ebenfalls nicht über den Gehäuserand hinaus ragen.



Je nach Umgebungsbedingungen, kann an der außenliegenden Bedienung, auch ein fest verschraubter Bedienhebel adaptiert werden. Diese bieten wir in den unterschiedlichsten Längen / Varianten an.

Generell können bei der Ausführung der Bedienung /-hebel auch kundenspezifische Lösungen realisiert werden.

